

**Garant****Douille excentrée, ØD3 H7: 32Lmm****Données de commande**

N° commande	290391 32L
GTIN	4045197942173
Classe d'article	29K

**Description****Exécution:**

Avec une plage de réglage de  $\pm 0,5$  mm au maximum.

Une graduation sur l'échelle correspond à 0,03 mm.

**Utilisation:**

Pour le réglage fin des porte-outils à mortaiser sur tours sans axe Y.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils à mortaiser 290330 – 290359.

**Description technique**

L <sub>1</sub>	70 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>2</sub>	60 mm
pour Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Type de produit	Douille excentrée

