



Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 8 mm



Données de commande

N° commande	290035 8
GTIN	4030741290657
Classe d'article	29I

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

Pour profil de moletage: RGE30° 1×GV30°

pour diamètre de molette d_1 : 15 mm

Pour largeur de molette b : 4 mm

pour diamètre de perçage de molette d_2 : 4 mm

Capacité: 3 - 20 mm

Axe de roulement: 299911 2

Description technique

Axe de roulement	299911 2
Largeur tige	8 mm
Hauteur tige	8 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	4 mm
Capacité	3 - 20 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
pour diamètre de molette d_1	15 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°

Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RAA 1×AA
Pour profil de moletage	RGE30° 1×GV30°
Type de produit	Porte-molettes