



Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 16mm



Données de commande

N° commande	290230 16
GTIN	4030741355615
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Pour profil de moletage: RAA 1xBR30°

pour diamètre de molette d_1 : 15 mm

Pour largeur de molette b: 4 mm

pour diamètre de perçage de molette d_2 : 8 mm

Capacité: 3 - 50 mm

Douilles en carbure, anneaux, vis: 299920 3

Description technique

Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 3
Capacité	3 - 50 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	8 mm
pour diamètre de molette d_1	15 mm

Hauteur tige	16 mm
Largeur tige	16 mm
Pour profil de moletage	RAA 1xBR30°
Type de produit	Porte-molettes