

Garant**Mandrins porte-fraises cylindrique, avec arrosage, SA 50 A = 300, Ø mandrin d1: 22mm****Données de commande**

N° commande	301152 22
GTIN	4045197942401
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surface d'appui de collerette agrandie.

Exécution anti-vibratoire.**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Ø mandrin d ₁	22 mm
Ø D ₂	48 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	19 mm
Longueur de col cote A	300 mm
Support	SA 50 A = 300
Norme	DIN 6357

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises