

**Garant**
**Mandrins porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, avec arrosage, HSK-A 100  
A = 300, Ø mandrin d1: 32mm**

**Données de commande**

N° commande	306715 32
GTIN	4045197942654
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**

- Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
- Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
- Surface de contact agrandie.

**Exécution anti-vibratoire.**
**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

**Accessoire(s):**

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

**Remarque(s):**

Autres tailles sur demande.

**Description technique**

Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Ø mandrin d <sub>1</sub>	32 mm
Longueur de col cote A	300 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	24 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	32 mm
Support	HSK-A 100 A = 300

Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-3
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 μm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	Amortissement
Type de produit	Mandrins porte-fraises