

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 40, Filetage M × longueur L1:
M10X231****Données de commande**

N° commande	301313 M10X231
GTIN	4045197942821
Classe d'article	31A

Description**Exécution:****Exécution anti-vibratoire.****Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835.

Description technique

Ø ext. D	41 mm
Filetage M	M10×231
Long. utile L ₁	231 mm
Ø alésage D ₁	10,5 mm
Longueur de col cote A	250 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	7 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée