



## Distancemètre laser DISTO™, Type: X4



### Données de commande

N° commande	465550 X4
GTIN	7640110697870
Classe d'article	47C

### Description

#### Exécution:

Boîtier en plastique antichocs avec clavier à symboles simple d'emploi. **Optique en verre Leica** de haute qualité dans un **boîtier en magnésium** particulièrement thermorésistant et robuste. Ecran couleur rotatif rétroéclairé pour une lisibilité optimale. Power Range Technology™ pour mesures **jusqu'à 150 m sans plaque de mire**. Classe de laser 2 testée suivant ISO 16331-1. Le **capteur d'inclinaison 360° intégré** indique la pente d'un objet par pose directe du boîtier et permet une mesure de la hauteur indirecte. Pièce finale multifonction pour la mesure à partir d'angles. Étanchéité aux projections d'eau et à la poussière grâce au revêtement en caoutchouc. Clavier scellé, lavable. Un caoutchouc frontal solide protège l'optique et amortit également les chocs légers.

Avec **viseur numérique (zoom 4x)** pour les mesures à grandes distances ou au soleil.

#### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Etui de protection et dragonne. Avec 2 piles 081561 réf. LR6.

#### Remarque(s):

Transfert de données via Bluetooth® Smart; également sur un smartphone à l'aide de l'application Leica "DISTO™ Plan" (Android à partir de la version 4.3, Apple à partir de l'iPhone 4s).  
Création aisée de schémas.

## Description technique

Portée	150 m
Indice de protection IP	IP 65
Précision de mesure	±1,0 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Addition/Soustraction	oui
Interface	Interface Bluetooth
Nombre de piles incluses	2
Rappel des dernières mesures	oui
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Capteur d'inclinaison	360 degré
Calcul des surfaces et des volumes	oui
Alimentation	081561 LR6
Pièce terminale multifonction	oui
Longueur	132 mm
Poids	184 g
Hauteur	29 mm
Viseur numérique avec zoom	4x
Largeur	56 mm
Mesure indirecte (Pythagore)	oui
Mesure min. / max.	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture commutable	mm / pouce
Classe de laser suivant CEI 825-1	2
Type de produit	Distancemètres

---

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6

081561 LR6