

Garant
Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 40, Filetage M × longueur L1: M16X231

Données de commande

N° commande	301313 M16X231
GTIN	4045197942852
Classe d'article	31A

Description
Exécution:
Exécution anti-vibratoire.
Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835.

Description technique

L ₂	7,5 mm
Ø alésage D ₁	17 mm
Ø ext. D	48 mm
Longueur de col cote A	250 mm
Filetage M	M16×231
Ø D ₂	29 mm
Long. utile L ₁	231 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté