

Garant
Mandrin pour fraises à queue fileté Antivibratoire, forme conique, HSK-A 63, Filetage M × longueur L1: M12X174

Données de commande

N° commande	307038 M12X174
GTIN	4045197942906
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Avec RFID / alésage Balluffchip. Forme conique. **Exécution anti-vibratoire.**

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Rallonge 301342, réducteur 301344, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890.

Remarque(s):

Mandrins Densimet ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue fileté 301374 – 301379 et 301361 – 301368.

Longueur de col cote A: 200 mm

Ø alésage D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Ø ext. D: 40 mm

Long. utile L₁: 174 mm

L₂: 5 mm

Description technique

Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Long. utile L ₁	174 mm

Longueur de col cote A	200 mm
Ø ext. D	40 mm
Ø alésage D ₁	12,5 mm
Filetage M	M12×174
Support	HSK-A 63
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	Amortissement
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté