

**Garant****Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 40, Filetage M × Longueur L1:  
M12X125****Données de commande**

N° commande	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Forme cylindrique.

**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

L <sub>2</sub>	5 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	125 mm
Ø ext. D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Filetage M	M12×125
Ø alésage D <sub>1</sub> Tolérance IT6	12,5 mm
Longueur de col cote A	144 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée