

Garant**Mandrin porte-fraises, type ADB avec arrosage en bout, SA 30 court, Ø serrage D1: 6mm**

Données de commande

N° commande	300048 6
GTIN	4045197944122
Classe d'article	31A

Description

Exécution:**GARANT –**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø ext. D	25 mm
Longueur de col cote A	50 mm
Ø serrage D ₁	6 mm
Vis de serrage de rechange 309900	6
Support	SA 30 court
Norme	DIN 6359

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm	309900 6
--	----------