

**Garant**
**Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 40 court, Ø mandrin d1: 13mm**

**Données de commande**

N° commande	300835 13
GTIN	4045197944276
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

**GARANT** – Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

**Utilisation:**

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

**Livraison:**

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

**Remarque(s):**

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

**Description technique**

Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	23 mm
Clé spéciale adaptée 309840	13
Ø mandrin d <sub>1</sub>	13 mm
Longueur de col cote A	55 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	13

Ø ext. D	27 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>3</sub> avec bague d'entraînement	18 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	13
Ø serrage D <sub>1</sub>	13 mm
Support	SA 40 court
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise