



Porte-pinces ER Cylindrique, pour taille de pinces de serrage ER: 20



Données de commande

N° commande	300683 20
GTIN	4045197944245
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et écrou ER.
Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

Utilisation:

Rallonge pour mandrins de serrage utilisable dans des mandrins à méplat et à pinces.

Accessoire(s):

Clés de serrage 309680 – 309740.

Pinces de serrage ER 308878 – 309434, écrous ER de rechange 309580; 309650.

Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.

Description technique

Queue Ø d	25 mm
Plage de serrage	1 - 13 mm
Pour pinces ER	20
Ø ext. D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Longueur queue L ₁	85,5 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm

Méthode d'usinage	UGV
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins à pinces