

Garant**Mandrin porte-fraises, type ADB avec arrosage en bout, SA 30 court, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300048 10 |
| GTIN | 4045197944146 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:****GARANT –**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Ø serrage D ₁ | 10 mm |
| Longueur de col cote A | 50 mm |
| Ø ext. D | 35 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 10 |
| Support | SA 30 court |
| Norme | DIN 6359 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | ADB |
| Arrosage | Obturable |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 10 mm | 309900 10 |
|---|-----------|