

Garant**Mandrin porte-fraises, type ADB avec arrosage en bout, SA 30 court, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	300048 20
GTIN	4045197944177
Classe d'article	31A

Description**Exécution:****GARANT –**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	63 mm
Vis de serrage de rechange 309900	20
Ø ext. D	52 mm
Ø serrage D ₁	20 mm
Support	SA 30 court
Norme	DIN 6359

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 20 mm	309900 20
---	-----------