

**Garant****Douille de serrage cylindrique, Pince de serrage ER: 40****Données de commande**

N° commande	319291 40
GTIN	4045197943606
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:****Systemes à changement rapide pour barres d'alésage.**

Montage dans un porte-barres d'alésage standard ou un porte-forets à plaquettes via le diamètre extérieur.

**Utilisation:**

Pour l'usinage intérieur avec des barres d'alésage.

**Livraison:**

Avec écrou de serrage à filetage extérieur.

**Remarque(s):**

Préréglage par ex. à l'aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).

Serrage direct de pinces ER également possible.

**Description technique**

Ø serrage	40 mm
Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Adapté pour	319289

Ø support de base d <sub>2</sub>	64 mm
Filetage M	M50×1,5
l <sub>2</sub> avec adaptateur interchangeable	60,5 mm
l <sub>2</sub> avec pince de serrage ER	28 mm
Type de produit	Douille de serrage