

Garant
Mandrin à pinces ER mini / étroit Type ADB, SA 40 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300649 16 |
| GTIN | 4045197944498 |
| Classe d'article | 31A |

Description
Exécution:

Écrous de serrage finement équilibrés **pour UGV**. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

· **En standard avec alésage Balluffchip.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec mini-écrou rapide ER 309650.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309740.

Tirettes (AB) 308600 – 308806. Clé de serrage AB 308820; 308830.

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 0,5 - 10 mm

Ø ext. D: 22 mm

Clé de serrage adaptée 309740: 16

Description technique

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Clé de serrage adaptée 309740 | 16 |
| Plage de serrage | 0,5 - 10 mm |
| Pour pinces ER | 16 mm |
| Ø ext. D | 22 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Longueur utile L _N | 45 mm |
| Support | SA 40 A = 70 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Mandrins à pinces |