

Garant**Mandrins à pinces ER Type ADB, BT 50 court, pour taille de pinces de serrage ER: 25****Données de commande**

N° commande	302818 25
GTIN	4045197944832
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Écrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Transmission du couple et résistance à l'usure optimales grâce à l'écrou de serrage de précision revêtu.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B.**

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Remarque(s):

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 1 - 16 mm

Longueur de col cote A: 80 mm

Ø ext. D: 42 mm

Écrou de serrage ER de rechange: 25

Clé de serrage ER: 25

Description technique

Plage de serrage	1 - 16 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Clé de serrage ER	25
Ø ext. D	42 mm
Ecrou de serrage ER de rechange	25
Pour pinces ER	25
Ø serrage D ₁	1-16 mm
Support	BT 50 court
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 20000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25	309680 25
--	-----------