

**Garant****Mandrins à pinces ER Type ADB, BT 50 court, pour taille de pinces de serrage ER: 16****Données de commande**

N° commande	302818 16
GTIN	4045197944825
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Écrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Transmission du couple et résistance à l'usure optimales grâce à l'écrou de serrage de précision revêtu.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B.**

**Livraison:**

Avec écrou de serrage ER.

**Accessoire(s):**

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Remarque(s):**

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 0,5 - 10 mm

Longueur de col cote A: 80 mm

Ø ext. D: 28 mm

Écrou de serrage ER de rechange: 16

Clé de serrage ER: 16

## Description technique

Ø ext. D	28 mm
Clé de serrage ER	16
Ecrou de serrage ER de rechange	16
Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Pour pinces ER	16
Support	BT 50 court
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 20000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

## Accessoires

Clés plates simples Ouverture 25 mm	613300 25
-------------------------------------	-----------