

Garant

Mandrins à pinces ER Type ADB, BT 40 court, pour taille de pinces de serrage ER: 40



Données de commande

N° commande	302755 40
GTIN	4045197944818
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Écrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Transmission du couple et résistance à l'usure optimales grâce à l'écrou de serrage de précision revêtu.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B.**

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Remarque(s):

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 3 - 26 mm

Longueur de col cote A: 80 mm

Ø ext. D: 63 mm

Écrou de serrage ER de rechange: 40

Clé de serrage ER: 40

Description technique

Ø ext. D	63 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Clé de serrage ER	40
Ecrou de serrage ER de rechange	40
Plage de serrage	3 - 26 mm
Pour pinces ER	40
Support	BT 40 court
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40
--	-----------