

Garant**Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 30 court, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 303010 16 |
| GTIN | 4045197944863 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. Type ADB.

Avec **4** canaux d'arrosage.

- **Forme cylindrique.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

| | |
|------------------------------------------------------|-------|
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 16 |
| Ø ext. D | 38 mm |

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Longueur de col cote A | 35 mm |
| Ø mandrin d ₁ | 16 mm |
| Ø serrage D ₁ | 16 mm |
| Support | BT 30 court |
| Norme | DIN 6357 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-2 |
| Forme | ADB |
| Arrosage | Non obturable |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |