

Garant**Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 40 court, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	303015 16
GTIN	4045197944894
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. Type ADB.

Avec 4 canaux d'arrosage.

- **Forme cylindrique.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Ø ext. D	38 mm
Ø mandrin d ₁	16 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16
Clé spéciale adaptée 309840	16
Longueur de col cote A	35 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Support	BT 40 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises