

**Garant****Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 40 court, Ø mandrin d1: 27mm****Données de commande**

N° commande	303015 27
GTIN	4045197944917
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Type ADB.

Avec 4 canaux d'arrosage.

- **Forme cylindrique.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**

**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

**Remarque(s):**

Autres tailles sur demande.

**Description technique**

Ø mandrin d <sub>1</sub>	27 mm
Ø ext. D	50 mm

Clé spéciale adaptée 309840	27
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27
Longueur de col cote A	35 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	27 mm
Support	BT 40 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises