

Garant
Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 40 court, Ø mandrin d1: 32mm

Données de commande

N° commande	303015 32
GTIN	4045197944924
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. Type ADB.

Avec 4 canaux d'arrosage.

- **Forme cylindrique.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Ø mandrin d ₁	32 mm
Clé spéciale adaptée 309840	32

Longueur de col cote A	50 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	32
Ø ext. D	78 mm
Ø serrage D ₁	32 mm
Support	BT 40 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises