

**Garant****Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 40 court, Ø mandrin d1: 27mm****Données de commande**

N° commande	302895 27
GTIN	4045197945006
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Type ADB.

**Utilisation:**

**Avec clavette** pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.

**Avec bague d'entraînement** pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

**Livraison:**

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

**Remarque(s):**

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

**Description technique**

Longueur de col cote A	55 mm
Clé spéciale adaptée 309840	27
Ø mandrin d <sub>1</sub>	27 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	27
Ø ext. D	48 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27
Ø serrage D <sub>1</sub>	27 mm
Support	BT 40 court
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise