



## Jeu d'ébavureurs universels / grattoirs (7 supports avec lames), dans un coffret en plastique 16 pièces



### Données de commande

N° commande	839980
GTIN	7290003237838
Classe d'article	83G

### Description

#### Exécution:

Manche bimatière avec **corps télescopique** et embouts interchangeables. Grattoir de précision avec manche en alliage léger et mandrin à changement rapide.

#### Livraison:

Ébavureur universel avec 3 lames (S100, S20, S30): 1 pièce 838420

Mini-grattoir avec lame spéciale recourbée: 1 pièce 839675

Ébavureur pour rainures de clavettes avec 1 plaquette (2,4 – 11 mm): 1 pièce 839705

Grattoir de précision avec lame spéciale réversible en acier à outils: 1 pièce 836400

Ébavureur pour tôles avec lame (1 – 8 mm): 1 pièce 839740

Mini-grattoir avec mini-lame droite: 1 pièce 839670

1 ébavureur d'alésage avec tête (jusqu'à Ø 20 mm): 1 pièce 839605

### Description technique

Type de produit	Ebavureurs
-----------------	------------

## Accessoires

Grattoir de précision avec lame interchangeable Acier	836400
Mini-grattoir avec corps télescopique et mini-lame, droite	839670
Ebavureur d'alésage avec tête HSS Ø 20 mm	839605
Ebavureur universel, poignée bimatière avec tige télescopique et 3 lames (S100, S20, S30)	838420
Ebavureur pour tôles avec corps télescopique et lame en V réf. 8	839740
Mini-grattoir avec corps télescopique et lame spéciale, recourbée	839675
Ebavureur pour rainures de clavette avec corps télescopique et plaquette réf. 11	839705