

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 25/12mm**

## Données de commande

N° commande	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A25R SSKCR/L12
Longueur totale L	200 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32 mm
Angle d'attaque $\kappa$	75 degré
Longueur de col $L_1$	75 mm
Plaquette adaptée	SC.. 1204..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 25
Hauteur de serrage $L_2$	24 mm
Déport $L_3$	17 mm
Taille plaquette	12 mm
Ø queue $D_s$	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX20

674248 TX20

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500