

**Garant****Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261304 25/16
GTIN	4045197945228
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SVJCR/L 2525X16

Plaquette adaptée: VC.. 1604..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 40 mm

Longueur totale L: 111,5 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 3

**Description technique**

Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2525X16
Sous-plaquette	259033 5

Longueur totale L	111,5 mm
Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 1
Série	Eco
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15