

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	261305 16/11
GTIN	4045197945235
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SVJCR/L 1616X11

Plaquette adaptée: VC.. 1103..

Largeur fonctionnelle L₄: 20 mm

Longueur de tête L₁: 34 mm

Longueur totale L: 81 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 1

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Taille de queue	16 mm
Longueur de tête L ₁	34 mm

Longueur totale L	81 mm
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 1616X11
Jeu de vis pour plaquettes	269023 1
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8