

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261305 25/16
GTIN	4045197945266
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SVJCR/L 2525X16

Plaquette adaptée: VC.. 1604..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 40 mm

Longueur totale L: 111,5 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 3

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Taille plaquette	16 mm
Taille de queue	25 mm

Sous-plaquette	259033 5
Longueur totale L	111,5 mm
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2525X16
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 1
Longueur de tête L ₁	40 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15