

**Garant****Porte-outils à vis eco, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	261103 16/11
GTIN	4045197945273
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900-319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SVJBR/L 1616X11

Plaquette adaptée: VB.. 1103..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 20 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 34 mm

Longueur totale L: 81 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 1

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	269023 1
Code ISO porte-outils	SVJBR/L 1616X11
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Taille plaquette	11 mm

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	34 mm
Taille de queue	16 mm
Longueur totale L	81 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8