

Garant

Mandrins à pinces ER Type ADB, nickelé, SA 40 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 25

**Données de commande**

N° commande	300515 25
GTIN	4045197945822
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT –

- **Fonctionnement très silencieux grâce aux queues avec finition dure et à l'équilibrage de précision G2,5 / 25 000 min⁻¹.**
- **Protection optimale contre la corrosion grâce aux surfaces nickelées.**
- **Forces de serrage et précision maximales grâce à l'écrou de serrage de précision GARANT.**

Nickelage spécial.

GARANT –

- **Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Écrou de serrage de précision GARANT finement équilibré (G2,5 / 25000 min⁻¹) et revêtu, pour une force de serrage élevée et une usure faible.**
- **Passage percé.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces de serrage suivant DIN 6499 – types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901 – 309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d'étanchéité), disques d'étanchéité 309625 – 309645 (pour 309615).

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 1 - 16 mm

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø ext. D: 42 mm

Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610: 25

Ecrou de rechange HOLEX 309580: 25

Description technique

Longueur de col cote A	70 mm
Ecrou de rechange HOLEX 309580	25
Ø ext. D	42 mm
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610	25
Pour pinces ER	25
Plage de serrage	1 - 16 mm
Ø serrage D ₁	1-16 mm
Support	SA 40 A = 70
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25	309680 25
--	-----------