

Garant**Mandrins à pinces ER nickelé, HSK-A 63 long, pour taille de pinces de serrage ER: 25****Données de commande**

N° commande	305394 25
GTIN	4045197945747
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Passage percé (sans vis de réglage).**
- **Surfaces fonctionnelles HSK usinées.**

Nickelé pour éviter la corrosion.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 – types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.

Description technique

Plage de serrage	1 - 16 mm
Ø ext. D	42 mm
Pour pinces ER	25
Longueur de col cote A	100 mm

Support	HSK-A 63 long
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-6
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25	309680 25
--	-----------