

Garant**Porte-outils de brochage de profils, métrique $\varnothing d = 12$ mm, \varnothing queue DS: 25mm**

Données de commande

N° commande	293023 25
GTIN	4045197945952
Classe d'article	29K

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

- **Attention: toujours utiliser le \varnothing de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

Description technique

Long. queue L_s	50 mm
L	46 mm
Type de queue	Queue cylindrique
\varnothing queue D_s	25 mm

Fiche technique

Ø d	12 mm
Ø D	44 mm
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16
Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5
Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12