

Garant

**Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique Ø d = 16 mm, TiN,
Hexagonal: 16mm**

**Données de commande**

N° commande	293046 16
GTIN	4045197946737
Classe d'article	29L

Description**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe.**

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

L	32 mm
Ouverture	16 mm
Type d'outils	HSS

Tolérance	+ 0,17 à + 0,2 mm
Profil	Hexagonal
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage