

Garant**Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX25mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 293063 TX25 |
| GTIN | 4045197947482 |
| Classe d'article | 29L |

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

| | |
|-----------------------------------|---------|
| L | 4 mm |
| Diamètre extérieur brochage Torx® | 4,54 mm |
| Ø pré-perçage | 3,35 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Type d'outils | HSS |
| Profil Torx® | TX25 |
| Tolérance | - 0,005 à + 0,01 mm |
| Profil | Torx® |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Revêtement | TiN |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |