

**Garant****Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX15mm****Données de commande**

N° commande	293063 TX15
GTIN	4045197947468
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

**Description technique**

L	3 mm
Ø pré-perçage	2,5 mm
Diamètre extérieur brochage Torx®	3,37 mm

Type d'outils	HSS
Profil Torx®	TX15
Tolérance	- 0,005 à + 0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage