

**Garant****Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX60mm****Données de commande**

N° commande	293066 TX60
GTIN	4045197947673
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

**Description technique**

L	7,5 mm
Diamètre extérieur brochage Torx®	13,42 mm
Ø pré-perçage	9,9 mm

Type d'outils	HSS
Profil Torx®	TX60
Tolérance	- 0,015 à + 0,015 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage