

**Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 40, Ø serrage d: 3mm****Données de commande**

N° commande	309645 3
GTIN	7640128495512
Classe d'article	39Z

Description**Adapté(s) pour:**

Ecrous de serrage ER 309615; 309621.
Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

- **Plage de serrage = dim. nominale – 0,5 mm.**
- **Ø de serrage par pas de 1 mm.**
- **Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage souhaité!**
- **Convient jusqu'à 80 bars.**
- **Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.**

Description technique

Ø serrage d	3 mm
Pour type	ER 40
Contenu du jeu (pièces)	23
Ø ext. D	33,5 mm
Type de produit	Etanchéité

