

HALDER**Élément de serrage et de centrage avec billes de serrage, Type: 6****Données de commande**

N° commande	370018 6
GTIN	4030618238942
Classe d'article	37K

Description**Avantage(s):**

- **Autocentrage précis avec une précision de $\pm 0,025$ mm.**
- **Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.**
- **Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.**
- **Possibilité de vissage par le haut et le bas.**

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Éléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.

D_{\min} : 38,5 mm

D_{\max} : 46,5 mm

d_3 f7: 30 mm

$\varnothing d_4$: M8 mm

h_2 : 18,1 mm

h_4 : 7,5 mm

Description technique

h_2	18,1 mm
$D_{max.}$	46,5 mm
h_4	7,5 mm
D_{min}	38,5 mm
Force serrage	6,5 kN
$\varnothing d_4$	M8 mm
$d_3 f7$	30 mm
h_5	39 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits