

 **HALDER**
Elément de serrage et de centrage avec billes de serrage, Type: 2

Données de commande

N° commande	370018 2
GTIN	4030618238904
Classe d'article	37K

Description
Avantage(s):

- **Autocentrage précis avec une précision de $\pm 0,025$ mm.**
- **Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.**
- **Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.**
- **Possibilité de vissage par le haut et le bas.**

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Éléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.

D_{\min} : 18,5 mm

D_{\max} : 22,5 mm

d_3 f7: 15 mm

$\varnothing d_4$: M5 mm

h_2 : 11,6 mm

h_4 : 7,5 mm

Description technique

h_2	11,6 mm
$\varnothing d_4$	M5 mm
h_4	7,5 mm
$D_{max.}$	22,5 mm
D_{min}	18,5 mm
Force serrage	4,5 kN
d_3 f7	15 mm
h_5	23,6 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits