

HALDER**Élément de serrage et de centrage avec billes de serrage, Type: 8****Données de commande**

N° commande	370018 8
GTIN	4030618238966
Classe d'article	37K

Description**Avantage(s):**

- **Autocentrage précis avec une précision de $\pm 0,025$ mm.**
- **Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.**
- **Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.**
- **Possibilité de vissage par le haut et le bas.**

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Éléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.

D_{\min} : 54,5 mm

D_{\max} : 70,5 mm

d_3 f7: 45 mm

$\varnothing d_4$: M10 mm

h_2 : 23,7 mm

h_4 : 9 mm

Description technique

h_4	9 mm
$D_{max.}$	70,5 mm
Force serrage	8 kN
h_2	23,7 mm
$\varnothing d_4$	M10 mm
D_{min}	54,5 mm
$d_3 f7$	45 mm
h_5	54,2 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits