

HALDER**Élément de serrage et de centrage avec billes de serrage, Type: 9****Données de commande**

N° commande	370018 9
GTIN	4030618238973
Classe d'article	37K

Description**Avantage(s):**

- **Autocentrage précis avec une précision de $\pm 0,025$ mm.**
- **Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.**
- **Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.**
- **Possibilité de vissage par le haut et le bas.**

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Éléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.

D_{\min} : 70,5 mm

D_{\max} : 86,5 mm

d_3 f7: 60 mm

$\varnothing d_4$: M12 mm

h_2 : 28,3 mm

h_4 : 10 mm

Description technique

$D_{\max.}$	86,5 mm
$\varnothing d_4$	M12 mm
h_4	10 mm
D_{\min}	70,5 mm
Force serrage	10 kN
h_2	28,3 mm
$d_3 f7$	60 mm
h_5	63 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits