

HALDER**Mors de serrage à coin simple plan, Filetage M: M12****Données de commande**

N° commande	370022 M12
GTIN	4030618237693
Classe d'article	37K

Description**Utilisation:**

En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et compriment la pièce contre une butée fixe.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, non revêtu. Mors de serrage en acier à outils trempé, bruni et rectifié.

Remarque(s):

Montage dans un taraudage ou avec un écrou pour rainures en T. Serrage multiple horizontal ou vertical possible.

Description technique

Force serrage	30 kN
Filetage M	M12
Couple de serrage maximal	85 Nm
B ₁	41 mm
Longueur	42 - 49 mm

Hauteur H	26 mm
Type de produit	Coin de serrage