

**HALDER****Mors de serrage à coin double plan, Filetage M: M16****Données de commande**

N° commande	370024 M16
GTIN	4030618237754
Classe d'article	37K

**Description****Utilisation:**

En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et compriment la pièce contre une butée fixe.

Le coin double permet d'obtenir une force de serrage verticale.

**Matière(s):**

Corps de base en acier à outils, trempé, non revêtu. Mors de serrage en acier à outils trempé, bruni et rectifié.

**Remarque(s):**

Montage dans un taraudage ou avec un écrou pour rainures en T. Serrage multiple horizontal ou vertical possible.

Longueur: 58 - 66 mm

Hauteur H: 34 mm

B<sub>1</sub>: 56 mm

Couple de serrage maximal: 210 Nm

Force serrage: 80 kN

**Description technique**

Couple de serrage maximal	210 Nm
---------------------------	--------

Filetage M	M16
Longueur	58 - 66 mm
Force serrage	80 kN
B <sub>1</sub>	56 mm
Hauteur H	34 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits