



## Jeu d'embouts TY®, 8 pièces, 1/4 pouce C 6,3 29 mm, Nombre de pièces: 8



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 674163 8      |
| GTIN             | 4010995421373 |
| Classe d'article | 63K           |

### Description

#### Exécution:

Grâce à leur longueur supplémentaire de 4 mm, les embouts TY® de 29 mm présentent une zone de torsion plus longue, ce qui accroît également leur durée de vie. Idéals pour les perceuses et visseuses puissantes. Le rangement dans le support en plastique BitBuddy® permet un maniement confortable d'une seule main avec transfert direct des embouts du support à la visseuse.

#### Avantage(s):

Les embouts colorés sont rapidement et aisément identifiables et grâce au revêtement de couleur, **à l'aide d'une lumière UV**, les embouts sont aisément repérables.

#### Contenu:

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 1 pièce PH2

Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque réf. PZ1; PZ2; PZ3

Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 1 de chaque réf. TX15; TX20; TX25

Adaptateur: 1 pièce

#### Remarque(s):

Lampe de poche à LED / UV adaptée, voir code art. 081518 UV-LED.

### Description technique

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Profil d'entraînement | Tournevis Pozidriv       |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Profil d'entraînement | Tournevis pour Phillips |
| Longueur embout       | 29 mm                   |
| Nombre de pièces      | 8                       |
| Type de produit       | Outil à embout          |

---

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Lampe de poche à LED et UV avec batterie Type UV-LED | 081518 UV-LED |
|--|---------------|