

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Code ISO porte-outils	A10H SV95CR/L07
Longueur de tête L ₁	22 mm
Longueur totale L	100 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Angle d'attaque κ	95 degré
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Déport L ₃	7 mm
Largeur de collet L ₄	6,8 mm
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D ₅	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200