

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 12/07mm


Données de commande

N° commande	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø pré-perçage min. D_{\min}	15,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Code ISO porte-outils	A12K SV95CR/L07
Déport L_3	9 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Longueur de tête L_1	28 mm
Largeur de collet L_4	9 mm
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D_5	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200