

KÄRCHER**Aspirateur industriel, Référence fabricant: IVR-L40****Données de commande**

N° commande	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Classe d'article	07D

Description**Exécution:**

Aspirateur industriel destiné à l'aspiration et la séparation de **lubrifiants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des solides (par ex. copeaux métalliques)**.

- **Modèle compact et matériau robuste pour une mobilité optimale.**
- **Flexibilité d'utilisation maximale et longue durée de vie, avec câble secteur résistant à l'huile.**
- **L'aspiration s'effectue via un raccord de tuyau pivotant à 360° au niveau de la tête.**

Aspirateur industriel monomoteur 1,2 kW, **cuve de 40 litres.**

Livraison:

Avec châssis basculant et tuyau de vidange avec indication de niveau. **Sans accessoires.**

Accessoires adaptés, voir 078524, 078529 et 078533.

Remarque(s):

Modèle avec cuve en inox de 100 litres, voir code art. 078522 réf. IVR-L100DP dans notre eShop.

Description technique

Longueur	711 mm
Débit volumique d'air	59 l/s

Volume du récipient	40 l
Niveau sonore	71 dB(A)
Largeur	523 mm
Référence fabricant	IVR-L 40/12-1
Classe de poussières – aspirateur	L
Classe de poussières – aspirateur	L
Dimensions nominales raccords	DN50 mm
Puissance absorbée	1200 W
Longueur câble	6 m
Hauteur	960 mm
Poids	36 kg
Dépression	230 mbar
Nombre de moteurs	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Assortiment d'aspirateurs de copeaux et liquides Dimensions nominales raccords DN40	078529 DN40
Panier à copeaux pour aspirateurs industriels Volume 20 l	078524 20
Réducteur Dimensions nominales raccords DN40	078533 DN40