

KÄRCHER**Nettoyeur haute pression à eau froide, Référence fabricant: HD615MPLUS****Données de commande**

| | |
|------------------|-------------------|
| N° commande | 078571 HD615MPLUS |
| GTIN | 4054278359960 |
| Classe d'article | 07C |

Description**Exécution:**

Nettoyeur haute pression mobile avec moteur AC. Appareil avec **commande par interrupteur à pression**, système anti-noeud, flexible haute pression pivotant sous pression et lance INOX pivotante. Pompe axiale à 3 pistons robuste avec tête de cylindre en laiton. Raccord d'admission d'eau en laiton. Température maximale d'alimentation en eau 60 °C.

La poignée-pistolet **EASY!Force** utilise l'effet de recul du jet haute pression pour réduire la force que l'utilisateur doit exercer sur la gâchette. Procure un confort totalement inédit, pour un travail sans fatigue. Clapet intégralement en céramique perfectionné. Système de raccordement intégré EASY!Lock. Permet une installation simple et rapide des accessoires (par ex. buses, tubes d'acier) avec des raccords homogènes.

· **Pompe axiale à 3 pistons, avec pistons en acier inoxydable trempé.**

Livraison:

Avec flexible haute pression Premium de 10 m, poignée-pistolet EASY! Force à revêtement Softgrip, lance INOX de 840 mm, buse haute pression et rotabuse.

Description technique

| | |
|-------|-------|
| Poids | 30 kg |
|-------|-------|

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Débit | 560 l/h |
| Fusible secteur | 16 A |
| Référence fabricant | HD 6/15 M Plus *EU |
| Puissance absorbée | 3100 W |
| Pression de service | 150 bar |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Type de produit | Nettoyeurs haute pression |